

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## C60 UL489A Box Box 60 V DC C6A 1-polig

60412

⚠ Eingestellt am: 05.04.2019

EAN Code: 0785901591795

⚠ Nicht mehr lieferbar

### Hauptmerkmale

Baureihe	Multi 9
Produktname	Multi9 C60
Produkt- Oder Komponententyp	Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung Des Geräts	C60 UL489 DC
Geräteanwendung	Verteilung
Beschreibung Der Pole	1P
Anzahl Der Geschützten Pole	1
[In] Bemessungsstrom	6 A bei 25 °C
Netzwerktyp	DC
Auslöser-Technologie	Thermomagnetisch
Kurvenscheibe	C
Ausschaltvermögen	10 kA AIR bei 60 V DC 1P entspricht UL 489A
Eignung Für Isolation	Ja entspricht IEC 60947-2 Ja entspricht UL 489

### Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	60 V DC
Steuerungstyp	Kippschalter
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-Mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	76 mm
Produktgewicht	0,11 kg
Farbe	Grau
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen

### Montage

Normen	UL 489A
--------	---------

<b>Schutzart (Ip)</b>	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
<b>Tropentauglichkeit</b>	2 entspricht UL 489A
<b>Betriebshöhe</b>	2.000 m
<b>Umgebungstemperatur Bei Betrieb</b>	-30...70 °C
<b>Umgebungstemperatur Bei Lagerung</b>	-40...80 °C

## Verpackungseinheiten

<b>Vpe 1 Art</b>	PCE
<b>Vpe 1 Menge</b>	1
<b>Vpe 1 Höhe</b>	7,5 cm
<b>Vpe 1 Breite</b>	1,8 cm
<b>Vpe 1 Länge</b>	8,5 cm
<b>Vpe 1 Gewicht</b>	0,118 kg

## Vertragliche Gewährleistung

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------