

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leuchtmelder, Harmony XVL, 12mm, rot, geschützte LED, 24V DC, Gewindeanschluss

XVLA334

EAN Code: 3389110651683

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVL
Produkt- Oder Komponententyp	LED-Meldeleuchte mit eingebauter Linsenkappe
Komponentenname	XVL
Montagedurchmesser	12 mm
Lichtquelle	LED-Abdeckung
Helle Blockfarbe	Rot
Schutzart	Durch Diode integriert Integrierter Vorschaltwiderstand
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V
Schutzart (Ip)	IP65 (mit Dichtung XVLZ912) entspricht IEC 60529 IP65 (mit Dichtung XVLZ912) entspricht NF C 20-010 IP40 entspricht IEC 60529 IP40 entspricht NF C 20-010

Zusatzmerkmale

Art Des Versorgungsstromkreises	DC
Anschlüsse - Klemmen	Gewindeanschluss: Klemmkapazität 1 x 0,2-1 x 1,5 mm²
Stromaufnahme	18 mA
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	50 V entspricht IEC 60947-1
Lebensdauer Der Glühbirne	100000 h
Nomineller Spannungsbereich	0,8 - 1,1 Un
Klemmenbeschreibung Iso Nr. 1	(X1-X2)PL
Höhe	16 mm
Breite	16 mm
Tiefe	51 mm
Produktgewicht	0,007 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UL CSA
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Überspannungskategorie	Klasse 3 entspricht IEC 60536 Klasse 3 entspricht NF C 20-030
------------------------	--

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,500 cm
Vpe 1 Breite	2,500 cm
Vpe 1 Länge	4,500 cm
Vpe 1 Gewicht	7,600 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	3,000 cm
Vpe 2 Breite	14,000 cm
Vpe 2 Länge	10,000 cm
Vpe 2 Gewicht	76,000 g
Vpe 3 Art	S01
Vpe 3 Menge	100
Vpe 3 Höhe	15,000 cm
Vpe 3 Breite	15,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	970,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)


Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Maßzeichnungen

LED-Leuchtmelder

Abmessungen




- (1) Gewindeanschluss
- e Stärke der Montageplatte: 1 bis 8 mm / 0.03 bis 0.31 in.

Montage und Abstand

LED-Leuchtmelder

Bohrungen in Montageplatte



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12,2	0.48	16,5	0.65	16,5	0.65