

Fiche produit

Spécifications



Spacial S3D - H600xL600xP250 mm + porte vitrée

NSYS3D6625T

Code EAN: 3606480159190

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial S3D
Application	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	600 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	600 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	250 mm
Type De Porte	Vitré
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Standard
Type D'Accessoire D'Installation	Montage mural
Composition De L'Appareil	1 corps 1 porte 1 verrou 1 plaque passe-câbles

Complémentaires

Type De Corps	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
Nombre De Portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis
Matière	Corps :acier Porte :acier et verre de sécurité
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications Du Produit	GL BV DNV LR UL cUL

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids Du Produit	15,9 kg
------------------	---------

Environnement

Compatibilité Électromagnétique	Test d'immunité de champ électromagnétique
Degré De Protection Nema	NEMA 4X/13
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	29,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	62 cm
Longueur De L'Emballage 1	62 cm
Poids De L'Emballage 1	15,4 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	18
Hauteur De L'Emballage 2	199 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	120 cm
Poids De L'Emballage 2	291 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises