

Ficha técnica del producto

Características

AP7800B

Unidad PDU para montaje en rack con instrumentación de 1 U, 15 A, 100/120 V, (8) 5-15



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

General

Accesorios	Abrazadera(s) para sujeción de cables Guía de instalación Brackets para Rack-mount Manual de usuario
------------	---

Físico

Longitud de cable	3,66 m
Profundidad	10,2 cm
Alto	4,4 cm
Peso del producto	1,73 kg
Ancho	44,4 cm

Entrada

Corriente nominal (In)	12 A
Tapas del pedestal cubierta	15 A
Capacidad de carga	1440 VA
Frecuencia de red	50/60 Hz
Plug standard	NEMA 5-15P
Tensión de entrada	100 V 120 V

Salida

Number of power socket outlets	8 NEMA 5-15R
--------------------------------	--------------

Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL CSA Certificación METI Denan Registrado por UL VCCI
Normas	FCC parte 15 clase A ICES-003 UL 60950

Ambiental

Temperatura ambiente de trabajo	-5...45 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Packing Units

Paquete 1 Peso	2,91 kg
Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 ancho	47 cm
Paquete 1 Largo	33,7 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------