

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete para gabinete NetShelter de APC, 6 U, montaje en pared, con una sola bisagra, profundidad de servidor

AR106SH6

Descripción General

Presentación	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. This rack enclosure is wall mountable, ideal for areas with limited floor space, and is designed specifically for servers and network switches, and patch panels. The cabinet's door is reversible and is compatible with APC's Netbotx security upgrade to provide remote access, video surveillance, and environmental monitoring (sold separately). Optional 120V fan tray can be top or bottom mounted (sold separately) Both the top and bottom feature knockouts of 1/2U mounting space for accessories. And several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting 6U Wall mount cabinet, the mounting depth range of 2.87 to 20.8 inches, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, ventilated with accessory integration options, 5 year APC warranty.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo De Producto O Componente	Rack enclosure
Número De Unidad De Rack	6U

Físico

Altura	35,5 cm
Ancho	60 cm
Profundidad	60 cm
Peso Del Producto	14,38 kg
Color	Negro
Soporte De Montaje	Pared
Preferencia De Montaje	No preference
Modo De Montaje	No se puede montar en rack
Profundidad Máxima De Montaje	52,83 cm
Profundidad Mínima De Instalación	7,29 cm
Anchura Del Rack	19"
Carga Permanente Admisible	90,72 kg estático

Conformidad

Certificaciones De Producto	TAA UL
Estándares	UL 2416 EIA-310E

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43,5 cm
Paquete 1 Ancho	68,5 cm
Paquete 1 Longitud	68,5 cm
Paquete 1 Peso	17,51 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto