

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mini Pragma carcasa modular montaje superficie 63 A

13379

⚠ Discontinuado el: 23/01/2021

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Mini Pragma
Tipo De Producto O Componente	Cofret
Tipo De Armario	Envolvente modular
Nb De Módulos De 18 Mm Por Fila	12
Nb De Filas Horizontales	1
Equipo Suministrado	1 Kit de marcado 1 Enchufe aislante 2 Soporte de Bloque terminal 2 earth-neutral terminal blocks 4 holes 2 earth-neutral terminal blocks 8 holes
Tipo De Puerta	Opaco
Anchura	256 mm
Altura	200 mm
Profundidad	94 mm

Complementario

Montaje De Armario	Empotrar/Sobreponer
Pasos De 9 Mm	24
Número Total De Módulos De 18 Mm	12
Corriente Nominal (In)	63 A
[U] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V
Tipo De Carril	DIN
Número De Bloques De Terminales	2 neutro/terra - tipo de cable: Rápido) con capacidad de sujeción: 4 salientes 2 neutro/terra - tipo de cable: Rápido) con capacidad de sujeción: 8 salientes
Salidas Del Bloque De Distribución	12 x 10 mm ² para terra / neutro 12 x 16 mm ² para terra / neutro
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Opción de cerradura
Material Del Envolverte	Recinto, estado 1 material autoextinguible
Color	Recinto, estado 1 Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Entorno

Tasas arancelarias de enero del 2016

Normas	IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 EN 60439-3 IEC 60529 En 50102
Resistencia Al Fuego	Parte atrás, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-1 Frontal, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
Grado De Protección Ik	IK07 acorde a En 50102

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	25,5 cm
Paquete 1 Longitud	20 cm
Paquete 1 Peso	0,795 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
----------------------------	----------