

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mini Pragma surface enclosure - IP 40 - 2 x 12 modules - opaque door

13912

⚠ Discontinuado el: 23/01/2021

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Mini Pragma
Tipo De Producto O Componente	Cofret
Tipo De Armario	Envolvente modular
Nb De Módulos De 18 Mm Por Fila	12
Nb De Filas Horizontales	2
Equipo Suministrado	1 Kit de marcado 1 Enchufe aislante 2 Soporte de Bloque terminal 2 earth-neutral terminal blocks 16 holes
Tipo De Puerta	Opaco
Anchura	256 mm
Altura	326 mm
Profundidad	96 mm

Complementario

Montaje De Armario	Empotrar/Sobreponer
Pasos De 9 Mm	24
Número Total De Módulos De 18 Mm	24
Corriente Nominal (In)	63 A
[U _i] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V
Tipo De Carril	DIN
Número De Bloques De Terminales	2 neutro/terra - tipo de cable: Rápido) con capacidad de sujeción: 16 salientes
Salidas Del Bloque De Distribución	16 x 10 mm ² para terra / neutro 16 x 16 mm ² para terra / neutro
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Opción de cerradura
Material Del Envolvente	Recinto, estado 1 material autoextinguible
Color	Recinto, estado 1 Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Entorno

Normas	IEC 60695-2-1 En 50102 EN 60439-3 IEC 60529 IEC 60439-3
--------	---

Tasas arancelarias de enero del 2016

Resistencia Al Fuego	Parte atrás, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-1 Frontal, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
-----------------------------	--

Grado De Protección Ik	IK07 acorde a En 50102
-------------------------------	------------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
------------------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 1	1
---	---

Paquete 1 Altura	10 cm
-------------------------	-------

Paquete 1 Ancho	25,5 cm
------------------------	---------

Paquete 1 Longitud	32,5 cm
---------------------------	---------

Paquete 1 Peso	1,26 kg
-----------------------	---------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
----------------------------	-----------