

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Regulador automático de tensión
Line-R de 600 VA de APC, 8
tomas de salida, 120 V 60 Hz

LS600-LM60

⚠ Ventas restringidas para
servicios

⚠ Discontinuado el: 7/02/2024

⚠ Fuera de servicio próximamente el: 7/02/2025

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tensión De Entrada Principal	120 V
Tensión De Salida Principal	120 V
Potencia Nominal En W	300 W
Potencia Nominal En Va	600 VA
Tipo De Conexión De Entrada	NEMA 5-15P
Longitud De Cable	1,00 m
Equipo Suministrado	Manual del usuario

Baterías y autonomía

Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0

Físico

Altura	11,9 cm
Ancho	9,5 cm
Profundidad	18 cm
Peso Del Producto	1,26 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	60 Hz
Barras De Separación	96...148 V

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	300 W
---------------------------------------	-------

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conformidad

Certificaciones De Producto	NOM
-----------------------------	-----

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...90 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...90 %

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	90 J
---	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,5 cm
Paquete 1 Ancho	22,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,8 cm
Paquete 1 Peso	1,34 kg
Scc14	10731304340994

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Información Sobre Exenciones De [Si](#) Rohs

Reglamento Reach	Declaración de REACH
------------------	--------------------------------------

Directiva Rohs Ue	Conforme
	Declaración RoHS UE

Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
	Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
------	---