

Technický list

Specifikace



spojovací profil Prisma G, IP30, 12 výšk.d.



01064

! Výroba ukončena: 23. 1. 2021

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobní Řada	Prisma G
Typ Produktu Nebo Součásti	Centrální stojina
Příslušenství / Náhradní Díly	Náhradní díl Příslušenství pro rozvodnici
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma G rozváděč
Stupeň Krytí Ip	IP30
Příslušenství / Umístění Samostatných Dílů	Pro kombinaci rámu vedle sebe

Doplňky

Installation Description	Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 300 mm
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	12
Montážní Poloha	Vedle sebe
Počet Kusů Na Sadu	Sada 1
Výška	630 mm
Povrchová Úprava	Hladký Matný
Stupeň Ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá (RAL 9001)

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	7,0 cm
Šířka Balení 1	23,0 cm
Délka Balení 1	65,0 cm
Hmotnost Balení 1	1,7 kg
Typ Balení 2	P12
Počet Jednotek V Balení 2	12
Výška Balení 2	50,0 cm
Šířka Balení 2	80,0 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Délka Balení 2	120,0 cm
Hmotnost Balení 2	20,4 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost **RoHS/REACH**

Pohoda a výkon

 Nařízení Reach Bez Látek Svhc

 Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

 Neobsahuje Rtuť

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

 Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
[Deklarace EU RoHS](#)

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)