



Prisma Plus - G & P System - 4 šestiboké distanční kusy M5 V=23mm

03186

! Výroba ukončena: 12. 11. 2021

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobní Řada	Prisma P Prisma G
Typ Produktu Nebo Součástí	Šestihranné distanční díly
Příslušenství / Náhradní Díly	Instalační příslušenství
Jméno Výrobku	Prisma Prisma P kóje Prisma Prisma G držák předního krytu stojiny
Připojení Zařízení Skříně	Zemní sběrnice: svislá šrouby

Doplňky

Montážní Režim	Šrouby
Upevnění	Funkční stojiny
Popis Instalace	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Skříň Kabel. kanál ve skříně
Závít Iso	M5
Počet Kusů Na Sadu	Sada 4
Výška	23 mm
Hmotnost Přístroje	0,04 kg

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	0,3 cm
Šířka Balení 1	2,7 cm
Délka Balení 1	10 cm
Hmotnost Balení 1	40 g
Typ Balení 2	S02
Počet Jednotek V Balení 2	50
Výška Balení 2	15 cm
Šířka Balení 2	30 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Délka Balení 2	40 cm
Hmotnost Balení 2	2,17 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	400
Výška Balení 3	30 cm
Šířka Balení 3	80 cm
Délka Balení 3	120 cm
Hmotnost Balení 3	18,72 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

- ✓

Nařízení Reach Bez Látek Svhc
- ✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy
- ✓

Neobsahuje Rtuť
- ✓

Informace Výjimce O Rohs

Ano
- ✓

Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu