

Technický list

Specifikace



Unica - Zásuvka TV-R, koncová, Aluminium

MGU3.451.30

! Výroba ukončena: 30. 6. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Unica
Označení Řady	Unica Top - Unica Class
Typ Produktu Nebo Součásti	Zásuvka TV/FM
Představení Přístroje	Mechanismus
Typ Tv Zásuvky	Samostatně
Barevný Odstín	Aluminium
Podmínky Použití	Paralelní distribuční systém

Doplňky

Konektor Tv	Samec IEC 9.52 mm
Konektor Fm	Samice IEC 9.52 mm
Útlum	1 dB TV/UHF signál125...860 MHz 2 dB TV/VHF signál47...68 MHz 10 dB R signál87,5...108 MHz
Průtok Proudů Dc	Ne
Maximum Na Linku	1
Počet Modulů	2 moduly
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu
Upevnění	Zacvaknutím
Hloubka	28 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka Zapuštění	18 mm
Hmotnost Přístroje	0,073 kg

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP20
Stupeň Ochrany Ik	IK01
Provozní Teplota	15...35 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	0...35 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Popis Prostředí	Bělidlo Kapalina na čištění oken Aceton Benzín Alkohol Olej Tekuté mýdlo Odolný UV
Normy	EMC směrnice EN 50083-4 EN 50083-2 EN 50083-1

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	4,000 cm
Šířka Balení 1	6,500 cm
Délka Balení 1	6,500 cm
Hmotnost Balení 1	77,000 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	10
Výška Balení 2	4,400 cm
Šířka Balení 2	13,600 cm
Délka Balení 2	33,500 cm
Hmotnost Balení 2	1,020 kg
Typ Balení 3	S03
Počet Jednotek V Balení 3	100
Výška Balení 3	30,000 cm
Šířka Balení 3	30,000 cm
Délka Balení 3	40,000 cm
Hmotnost Balení 3	10,200 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓ Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓ Neobsahuje Rtuť	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace