



kovová průmyslová skříňka-plné dveře-150x400x120 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM154012

Základní popis

Řada	Spacial
Označení Výrobku	Spacial SBM
Použití Zařízení	Víceúčelové
Category	Průmyslová skříňka
Označení Přístroje	SBM
Typ Rozvaděče	Plochá přední krabice
Jmenovitá Výška Rozvaděče	150 mm
Jmenovitá Šířka Rozvaděče	400 mm
Jmenovitá Hloubka Rozvaděče	120 mm
Montáž Rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava Zařízení	4 kryt šroubu 1 kryt 1 tělo
Typ Těla	Jedno tělo složené a svařované
Typ Čelního Krytu	Plné dveře
Upevnění Krytu	Polovina otáčky kovového šroubu
Typ Zámku	Uchycený šroub PZ2 mimo uzavřené oblasti
Odnímatelné Díly	Kryt šrouby

Doplňky

Materiál	Ocelový plech
Povrchová Úprava	Práškový polyester
Barva	Šedá (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certifikace Výrobků	LR DNV-GL UL BV
Stupeň Krytí Ip	IP66 podle IEC 60529
Stupeň Ochrany Ik	IK10 conforming to IEC 62262
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-35...60 °C
Operating Temperature	-35...80 °C
Hmotnost Přístroje	2,56 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	14,0 cm
Šířka Balení 1	17,0 cm
Délka Balení 1	42,0 cm
Hmotnost Balení 1	2,56 kg
Typ Balení 2	PAM
Počet Jednotek V Balení 2	162
Výška Balení 2	173,0 cm
Šířka Balení 2	100,0 cm
Délka Balení 2	120,0 cm
Hmotnost Balení 2	428,0 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓ Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓ Neobsahuje Rtuť	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace