



Resi9 KV zapuštěná, 2 řady, 24 modulů, do dutých přiček

R9H10836

Základní popis

Řada	Resi9
Označení Výrobku	Resi9 KV
Typ Produktu Nebo Součásti	Rozváděč
Typ Rozváděče	Modulární rozváděč
Šířka	Venkovní: 344 mm Zabudovaný: 324 mm
Výška	Venkovní: 474 mm Zabudovaný: 431 mm
Hloubka	Venkovní: 13,4 mm
Počet Modulů 18 Mm Na Řadu	12
Počet Vodorovných Řád	2
Součást Výrobku	2 x svorkovnici 1 x identifikační štítek 1 x sádkartonová montážní sada
Typ Dveří	Plné dveře

Doplňky

Montáž Rozvodnice	Zapuštěná
Upevnění	Dutá stěna
Rozteč 9 Mm	48
Celkový Počet 18 Mm Modulů	24
[In] Jmenovitý Proud	63 A
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	690 V
Typ Lišty	DIN
Popis Montážní Desky	Bez montážního panelu
Kabelový Vstup	Flexibilní klapky
Počet Svorkovnic	2 nulová / zemní (šroubové svorky) s 17 vývody 1 nulová / zemní (šroubové svorky) s 1 vývody
Výstupy Z Distribučního Bloku	28 x 4 mm² pro nulová / zemní 7 x 16 mm² pro nulová / zemní 3 x 10 mm² pro nulová / zemní
Popis Voleb Pro Uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál Rozváděče	Dveře: elektrolyticky galvanizovaná ocel Rozváděč: samozhášecí plast
Hloubka Zapuštění	90 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Vnitřní Hloubka	85 mm
Barva	Dveře: bílá (RAL 9016) Rozváděč: bílá (RAL 9016)
Segment Trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Prostředí

Požární Odolnost	Rozváděč: 850 °C podle IEC 60695-2-11
Kategorie Přepětí	II
Provozní Teplota	-20...40 °C
Normy	IEC 61439-3 IEC 60670-24 DIN 43871 IEC 61439-1 IEC 60670-1

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	10,600 cm
Šířka Balení 1	34,800 cm
Délka Balení 1	47,800 cm
Hmotnost Balení 1	3,395 kg
Typ Balení 2	P12
Počet Jednotek V Balení 2	52
Výška Balení 2	180,000 cm
Šířka Balení 2	80,000 cm
Délka Balení 2	120,000 cm
Hmotnost Balení 2	185,888 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon



Neobsahuje Rtut'



Informace Výjimce O Rohs

[Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace