



Actassi - S-One RJ45 konektor Kat 6a, STP

VDIB1772XB01

Základní popis

Řada	Actassi
Product Type	Síťová zásuvka RJ45
Představení Přístroje	Integrovaná konstrukce z jednoho kusu
Barevný Odstín	Konektor: stříbrná (zamak) Uspořádání kabelu: tmavě modrá (ABS + PC)
Wiring Colour Configuration	568 A/B
Balení	Individuální sáček
Počet Kusů Na Sadu	Sada 1

Doplňky

[In] Jmenovitý Proud	1,5 A při 25 °C
Voltage Proof	1000 V AC/DC špička, mezi kontakty 1500 V AC/DC špička, mezi kontakty a stíněním
Přechodový Odpor	20 mΩ
Izolační Odpor	Počáteční izolační odpor: >= 500 MOhm při 100 V DC
Rozsah Awg	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cykly
Vazební Útlum	>= 45 dB při 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB při 100...1000 MHz
Contact Pins	8 pinypozlacená slitina mědi podle IEC 60603-7
Shield Type	Kovový: 360° samonastavitelný + lankový kontakt Integrovaná zkratová bariéra
Tažná Síla	50 N během 60 s
Přenosová Impedance	<= 0,1 Ohm při 1 MHz <= 0,2 Ohm při 10 MHz <= 1,6 Ohm při 80 MHz
Ztráta Příčným Vedením	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB při 1...500000 kHz
Typ Nástroje	Bez nástroje
Vnější Průměr Kabelu	0,9...1,4 mm
Compatible Lan Cable Types	STP
Kategorie Komunikační Sítě	6 _A
Supported Applications	10GBASE-T

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Napájení přes Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Přenosová Frekvence	0...500 MHz
Typ Značky	S-One
Výška	28 mm
Délka	35 mm
Šířka	18 mm
Targeted Region	Evropa

Prostředí

Operational Temperature Range	-40...70 °C
Climatic Category	40/070/21 (21 dní)
Odolný Proti Působení Plamene	UL94-V0
Standardy	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	2,0 cm
Šířka Balení 1	7,0 cm
Délka Balení 1	6,0 cm
Hmotnost Balení 1	32,0 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	10
Výška Balení 2	7,0 cm
Šířka Balení 2	13,0 cm
Délka Balení 2	19,0 cm
Hmotnost Balení 2	385,0 g
Typ Balení 3	S03
Počet Jednotek V Balení 3	160
Výška Balení 3	30,0 cm
Šířka Balení 3	30,0 cm
Délka Balení 3	40,0 cm
Hmotnost Balení 3	7,0 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon



Nařízení Reach Bez Látek Svhc



Informace Výjimce O Rohs

[Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach

[Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs

Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

[Deklarace EU RoHS](#)

Nařízení China Rohs

[Prohlášení o nařízení China RoHS](#)

Informace O Životním Prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus

Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace