

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modulare Frontplatte, 4 Module, B = 750mm



03217

! **Eingestellt am:** 21.06.2023

EAN Code: 3303430032175

! **Nicht mehr lieferbar**

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse
Typ Der Frontplatte	Modular
Installiertes Gerät	Acti 9: fixiert modulares Gerät Multi 9: fixiert modulares Gerät ComPact: fixiert INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation

Beschreibung Pole	4 3P: modulare Schiene Träger: INS100 vertikal Anlage 4 4P: modulare Schiene Träger: INS100 vertikal Anlage 4 3P: modulare Schiene Träger: INS125 vertikal Anlage 4 4P: modulare Schiene Träger: INS125 vertikal Anlage 4 3P: modulare Schiene Träger: INS160 vertikal Anlage 4 4P: modulare Schiene Träger: INS160 vertikal Anlage 4 3P: modulare Schiene Träger: INS40 vertikal Anlage 4 4P: modulare Schiene Träger: INS40 vertikal Anlage 4 3P: modulare Schiene Träger: INS63 vertikal Anlage 4 4P: modulare Schiene Träger: INS63 vertikal Anlage
-------------------	--

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-Mm-Raster	72
Anzahl Der 18-Mm-Module Pro Reihe	36
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	4
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	200 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Breite	850 mm
Produktgewicht	1,22 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	<p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 4</p> <p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 4</p> <p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 4</p> <p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 4</p> <p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 4</p> <p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 4</p> <p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 4</p> <p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 4</p> <p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 4</p> <p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 4</p> <p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fixiert 72 direkt 4</p> <p>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 72 direkt 4</p>

Montage

Schutzart (Ip)	IP30
-----------------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3 cm
Vpe 1 Breite	20,5 cm
Vpe 1 Länge	75 cm
Vpe 1 Gewicht	1,214 kg
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	6
Vpe 2 Höhe	10,5 cm
Vpe 2 Breite	22 cm
Vpe 2 Länge	75,5 cm
Vpe 2 Gewicht	7,61 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	192
Vpe 3 Höhe	81 cm
Vpe 3 Breite	80 cm
Vpe 3 Länge	120 cm
Vpe 3 Gewicht	254 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
-----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓ Frei Von Reach-Svhc

- ✓ Frei Von Giftigen Schwermetallen

- ✓ Quecksilberfrei

- ✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

- ✓ Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil