

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Vertikale modulare Frontplatte, 12 Module

03229

Eingestellt am: 21.06.2023

EAN Code: 3303430032298

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ Der Frontplatte	Vertikal Ausschnitt Modular
Installiertes Gerät	Acti 9: fixiert modulares Gerät Multi 9: fixiert modulares Gerät
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-Mm-Raster	48
Anzahl Der 18-Mm-Module Pro Reihe	24
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	12
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Glatt Matt
Beschichtung	Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	600 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	2,16 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fixiert 64 direkt 12
	600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fixiert 64 direkt 12
	650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fixiert 64 direkt 12
	600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 64 direkt 12
	600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 64 direkt 12
	650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 64 direkt 12

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,000 cm
Vpe 1 Breite	51,000 cm
Vpe 1 Länge	61,000 cm
Vpe 1 Gewicht	2,160 kg
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	6
Vpe 2 Höhe	17,000 cm
Vpe 2 Breite	54,000 cm
Vpe 2 Länge	82,000 cm
Vpe 2 Gewicht	14,240 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	12
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	28,480 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil