

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kaedra-Minigeäuse, für Steckdosen, 98x248mm, 4 Module, 1 Öffnung

13175

EAN Code: 3303430131755

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktname	Mureva Enclosure
Produkt- Oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp	Gehäuse für Netzsteckdose
Beschreibung Der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-Mm-Raster	8
Anzahl Der 18-Mm-Module Pro Reihe	4
Gesamtzahl Der 18-Mm-Module	4
Anzahl Der Horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Doppelisolierung Klasse II
Anzahl Der Öffnungen Der Schnittstelle	1
Art Der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung In W	10 W
[In] Bemessungsstrom	63 A
Schientyp	DIN
Anzahl Der Ausschnitte Pg Iso	1
Beschreibung Der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschendes Polymer
Produktgewicht	0,425 kg
Basisabmessungen	65 x 85 mm
Breite	98 mm
Höhe	248 mm
Tiefe	98 mm
Innentiefe	61 mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60670
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (Ip)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (Uv)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...40 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	9,700 cm
Vpe 1 Breite	9,800 cm
Vpe 1 Länge	24,500 cm
Vpe 1 Gewicht	395,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	8
Vpe 2 Höhe	21,800 cm
Vpe 2 Breite	34,300 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	3,400 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	192
Vpe 3 Höhe	100,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	94,392 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Umweltfreundliche Materialien Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung



Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

26

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja



Halogenfreies Produkt

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich