

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kaedra-Minigeäuse, für Steckdosen, 98x392mm, 4 Module, 3 Öffnungen

13177

EAN Code: 3303430131779

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktname	Mureva Enclosure
Produkt- Oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp	Gehäuse für Netzsteckdose
Beschreibung Der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-Mm-Raster	8
Anzahl Der 18-Mm-Module Pro Reihe	4
Gesamtzahl Der 18-Mm-Module	4
Anzahl Der Horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Anzahl Der Öffnungen Der Schnittstelle	3
Anzahl Von Platten	1 für 50 x 50-Steckdosen
Gelieferte Ausrüstung	1 Platte für 50 x 50-Steckdose
Art Der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung In W	10 W
[In] Bemessungsstrom	63 A
Schientyp	DIN
Anzahl Der Ausschnitte Pg Iso	1
Beschreibung Der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschendes Polymer
Produktgewicht	0,61 kg
Basisabmessungen	65 x 85 mm
Breite	98 mm
Höhe	392 mm
Tiefe	98 mm
Innentiefe	61 mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Normen	EN 62262 EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (Ip)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (Uv)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...40 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	10 cm
Vpe 1 Breite	10,4 cm
Vpe 1 Länge	39 cm
Vpe 1 Gewicht	557 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	6
Vpe 2 Höhe	34,5 cm
Vpe 2 Breite	21,5 cm
Vpe 2 Länge	40,5 cm
Vpe 2 Gewicht	3,342 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	144
Vpe 3 Höhe	80 cm
Vpe 3 Breite	80 cm
Vpe 3 Länge	120 cm
Vpe 3 Gewicht	92,208 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Umweltfreundliche Materialien Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung



Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

26

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja



Halogenfreies Produkt

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich