

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kaedra Kleinverteiler, 1x12 TE, IP65

13431

EAN Code: 3303430134312

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktname	Mureva Enclosure
Produkt- Oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp	Gehäuse für modulares Gerät
Beschreibung Der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-Mm-Raster	24
Anzahl Der 18-Mm-Module Pro Reihe	12
Gesamtzahl Der 18-Mm-Module	12
Anzahl Der Horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Gelieferte Ausrüstung	1 Markierungs-Bausatz 1 Kabelbinder 1 Klemmenleistenhalterung 2 Klemmenleiste, 8 Löcher
Art Der Frontabdeckung	Transparent Reversibel
Verlustleistung In W	24 W
[In] Bemessungsstrom	63 A
Schientyp	DIN
Anzahl Der Ausschnitte Pg Iso	17
Anzahl Der Klemmenblöcke	2 Erde/Neutral (Schraubverbindung) mit 8 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Beschreibung Der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	340 mm
Höhe	280 mm
Tiefe	160 mm
Innentiefe	88 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
-------	---

Montage

Normen	IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60695-2-1
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (Ip)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (Uv)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	17,500 cm
Vpe 1 Breite	30,000 cm
Vpe 1 Länge	36,000 cm
Vpe 1 Gewicht	1,978 kg
Vpe 2 Art	S04
Vpe 2 Menge	3
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	40,000 cm
Vpe 2 Länge	60,000 cm
Vpe 2 Gewicht	6,584 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	48
Vpe 3 Höhe	120,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	117,344 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)



Halogenfreies Produkt

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich