

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kaedra Kleinverteiler, 1x18 TE, IP65

13432

EAN Code: 3303430134329

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktname	Mureva Enclosure
Produkt- Oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp	Gehäuse für modulares Gerät
Beschreibung Der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-Mm-Raster	36
Anzahl Der 18-Mm-Module Pro Reihe	18
Gesamtzahl Der 18-Mm-Module	18
Anzahl Der Horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Gelieferte Ausrüstung	1 Markierungs-Bausatz 1 Kabelbinder 1 Klemmenleistenhalterung 2 Klemmenleiste, 16 Löcher
Art Der Frontabdeckung	Transparent Reversibel
Verlustleistung In W	34 W
[In] Bemessungsstrom	63 A
Schientyp	DIN
Anzahl Der Ausschnitte Pg Iso	17
Anzahl Der Klemmenblöcke	2 Erde/Neutral (Schraubverbindung) mit 16 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	16 x 10 mm ² 16 x 16 mm ²
Beschreibung Der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	448 mm
Höhe	280 mm
Tiefe	160 mm
Innentiefe	88 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
-------	---

Montage

Normen	IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60670 IEC 60695-2-1
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (Ip)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (Uv)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	17,500 cm
Vpe 1 Breite	29,000 cm
Vpe 1 Länge	46,500 cm
Vpe 1 Gewicht	2,679 kg
Vpe 2 Art	P12
Vpe 2 Menge	36
Vpe 2 Höhe	116,000 cm
Vpe 2 Breite	80,000 cm
Vpe 2 Länge	120,000 cm
Vpe 2 Gewicht	108,480 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Umweltfreundliche Materialien Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung



Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

24

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja



Halogenfreies Produkt

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich