

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Wipptaster, Öffner, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau, SCHLAGFEST

375997

EAN Code : 4011281396054

### Hauptmerkmale

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Produktbereich               | Merten schlagfest  |
| Ästhetischer Name            | Schlagfest         |
| Produkt- oder Komponententyp | Wipptaster         |
| Erläuterungen zum Gerät      | Komplettes Produkt |
| Farbton                      | Blau               |

### Zusatzmerkmale

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Schalterfunktion                   | 1-polig               |
| Stellglied                         | Wippe                 |
| Gehäusevariante                    | Wandgehäuse           |
| Befestigungsart                    | Durch Schraube        |
| [Ue]<br>Betriebsbemessungsspannung | 250 V                 |
| Nennstrom                          | 10 A                  |
| Anzahl der Wippen                  | 1                     |
| Anschlüsse - Klemmen               | Schraubenlose Klemmen |
| Material                           | Polykarbonat          |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP66 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | Db      |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 6,7 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,3 cm  |
| VPE 1 Länge   | 9,6 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 187,0 g |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 30      |

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 6,02 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>  |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | Ja  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

## Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)