

Produktdatenblatt

Spezifikationen



STT910 Froststat M 0 6m

5127090000

EAN Code: 7332552012716

Hauptmerkmale

Baureihe	STT Series
Produkt- Oder Komponententyp	Sensor
Messwerttyp	Temperatur
Geräteanwendung	Freeze thermostat
Schutzart (Ip)	IP65
Position	Plant room
Montagemodus	Probe mount with mounting box
Tiefe	70 mm
Höhe	108 mm
Breite	72 mm
Ausgangstyp	Resistive output
Kalibrierungszertifikat	Temperatur: none
Farbe	Cloud white
Zielregion	Europa Asien-Pazifik

Zusatzmerkmale

Durchmesser	Fühler:
Displaytyp	Ohne Display
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid: Gehäuse

Montage

Produktzertifizierungen	CE
Messbereich	2...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	13,5 cm
Vpe 1 Breite	9,0 cm
Vpe 1 Länge	20,0 cm
Vpe 1 Gewicht	486,0 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)