

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Bleigelakku, 18 Ah

668991

⚠ Eingestellt am: 16.09.2023

EAN Code: 4042811050214

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- Oder Komponententyp	Batterie
Batterietyp	Bleigel

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	12 V
Batteriekapazität	18 AH
Material	Kunststoff: Kasten
Höhe	166 mm
Breite	72 mm
Länge	180 mm

Montage

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-15...40 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	10,3 cm
Vpe 1 Breite	17,8 cm
Vpe 1 Länge	27,3 cm
Vpe 1 Gewicht	6,72 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)