



Hauptmerkmale

Produktserie	ELSO
Sichtblendenbezeichnung	ELSO IHC
Produkt oder Komponententyp	Windrelais
Farbton	Weiß
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Nennstrom [In]	500 mA 24 V DC
Beschreibung der Pole	2P
Leistungsaufnahme	10 mA
Montagehalterung	Schiene

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10-45 °C
Schutzart (IP)	IP40