

Produktdatenblatt

Spezifikationen



UP-Kombigerät mit elektronischem Schaltausgang Funk

776400

 **Eingestellt am:** 31.12.2017

EAN Code: 4013984185683

 **Nicht mehr lieferbar**

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO Electronic
Produkt- Oder Komponententyp	Elektronikschalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Anzahl Der Kanäle	4
Menge Pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50 Hz
Max. Schaltstrom	1,1 A
Schaltleistung In W	20...250
Anschlüsse - Klemmen	2 x 2,5 mm² Einschub

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Gewicht	0,08 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)