

Produktdatenblatt

Spezifikationen



UP-Kombigerät mit Relaisausgang Funk

776410

⚠ **Eingestellt am:** 31.12.2015

EAN Code: 4013984186376

⚠ **Nicht mehr lieferbar**

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO Electronic
Produkt- Oder Komponententyp	Elektronikschalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Anzahl Der Kanäle	4
Menge Pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50 Hz
Max. Schaltstrom	6 A
Anschlüsse - Klemmen	2 x 2,5 mm ² Einschub

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Gewicht	0,08 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)
