

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## EHC-Ausgangsmodul / Dimmer für Lichtsteuerung

779010

⚠ Eingestellt am: 31.12.2018

EAN Code: 4013984176209

⚠ Nicht mehr lieferbar

### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO IHC
Produkt- Oder Komponententyp	Dimmaktor
Geräteanwendung	Beleuchtung

### Zusatzmerkmale

Nennspannung	24 V
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	55 mm
Breite	216 mm

### Montage

Schutzart (Ip)	IP20
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	10...40 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...60 °C
Normen	IEC 669-2-1

### Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7 cm
Vpe 1 Breite	9,3 cm
Vpe 1 Länge	22 cm
Vpe 1 Gewicht	0,71 kg

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.