



Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt oder Komponententyp	Stecker
Kurzbezeichnung des Geräts	PratiKa-Stecker
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	3P+E
Netzwerkanschluss	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Gerade
Nennstrom [In]	125 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	380...415 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	6 h
Stecksockelmaterial	Selbstlöschender Kunststoffwerkstoff Gehäuse :
Material der Kontakte	Vernickeltes Messing Stifte :
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	16-70 mm ²
Äußerer Kabeldurchmesser	26-48 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 48
Produktgewicht	1.322 kg
Höhe	325 mm
Breite	131 mm
Tiefe	131 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Rot

Montage

Normen	IEC 60309-1
--------	-------------

IEC 60309-2

Schutzart (IP)	IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerwiderstand	850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Feuchtigkeit	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Aufstellungshöhe	2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s) -25-40 °C

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------