



Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt oder Komponententyp	Socket
Kurzbezeichnung des Geräts	PratiKa-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	3P+E
Netzwerkanschluss	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau
Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Gerade
Nennstrom [In]	63 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	380...415 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	6 h
Stecksockelmaterial	Gehäuse : selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte	Stifte : Edelstahl Federn : Edelstahl Hülsen : vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben, vollständig gelöst
Kabel-Querschnitt	6-25 mm ²
Produktgewicht	0.474 kg
Basisabmessungen	100 x 107 mm
Höhe	107 mm
Breite	108 mm
Tiefe	113 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Rot

Montage

Normen	EN 60309-1
--------	------------

EN 60309-2

Schutzart (IP)	IP67 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerwiderstand	850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Feuchtigkeit	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s)