

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## AufbaugeräteCEE Stecker, 125A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67

81890

⚠ Eingestellt am: 30.06.2023

EAN Code: 3303430818908

⚠ Nicht mehr lieferbar

### Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- Oder Komponententyp	Stecker
Kurzbezeichnung Des Geräts	auf Platte montierte Stecker
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung Der Pole	2-polig + E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

### Zusatzmerkmale

Montagemodus	Schalttafelmontage
Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Gerade
[In] Bemessungsstrom	125 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	200-250 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. Im Uhrzeigers.	6 h
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschende Polymer
Material Der Kontakte	Stifte: vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	16...70 mm <sup>2</sup>
Gewindetyp	Pg 48
Produktgewicht	1,5 kg
Basisabmessungen	110 x 114 mm
Höhe	325 mm
Breite	131 mm
Tiefe	131 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Bau

### Montage

Normen	IEC 60309-1 IEC 60309-2
--------	----------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

<b>Schutzart (Ip)</b>	IP67 entspricht IEC 60529
<b>Schutzart (Ik)</b>	IK08 entspricht EN 62262
<b>Feuerbeständigkeit</b>	850 °C entspricht IEC 60695-2-11
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
<b>Betriebshöhe</b>	2.000 m
<b>Umgebungstemperatur Bei Betrieb</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Verpackungseinheiten

<b>Vpe 1 Art</b>	PCE
<b>Vpe 1 Menge</b>	1
<b>Vpe 1 Höhe</b>	12,9 cm
<b>Vpe 1 Breite</b>	12,9 cm
<b>Vpe 1 Länge</b>	14,4 cm
<b>Vpe 1 Gewicht</b>	1,5 kg

## Vertragliche Gewährleistung

<b>Garantie</b>	18 Monate
-----------------	-----------