

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Anbausteckdose verriegelt, 16A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP44

82038

EAN Code: 3303430820383

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produkt- Oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung Des Geräts	Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung Der Pole	3P+N+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Schalttafelmontage
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	480-500 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. Im Uhrzeigers.	7 h
Schutzart	Ohne Schutz
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material Der Kontakte	Hülsen: vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Maximaler Kabelquerschnitt	10 mm²
Max. Kabelaußendurchmesser	25 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	0,674 kg
Basisabmessungen	103 x 225 mm
Höhe	225 mm
Breite	103 mm
Tiefe	128 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Schwarz

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Schutzart (Ip)	IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK09 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	0,1 cm
Vpe 1 Breite	0,1 cm
Vpe 1 Länge	0,2 cm
Vpe 1 Gewicht	896 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Umweltfreundliche Materialien Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

 Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

52

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich