



### Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	Unika-Steckdose
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	2P+E
Netzwerkanschluss	AC
Ausgangsstandard	Industriell

### Zusatzmerkmale

Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau
Nennstrom [In]	32 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	200...250 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	6 h
Schutzfunktionen	Sicherung
Sicherungsgröße	10,3 x 38 mm
Stecksockelmaterial	Selbstlöschender Kunststoffwerkstoff Gehäuse :
Material der Kontakte	Vernickeltes Messing Hülsen :
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	<= 10 mm <sup>2</sup>
Äußerer Kabeldurchmesser	<= 25 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	0.786 kg
Basisabmessungen	103 x 225 mm
Höhe	225 mm
Breite	103 mm
Tiefe	128 mm
Farbe	Grau ( RAL 7035 )
Spannungsfarbe	Bau

## Montage

Normen	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 62262
Feuerwiderstand	750 °C gemäß IEC 60695-2-11
Relative Feuchtigkeit	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C ( 86400 s ) -25-40 °C

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------