

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wandsteckdose verrieg. m. LS-Schalter , 63A, 3p+E, 200-250V AC, IP65

82479

⚠ Eingestellt am: 29.09.2021

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3303430824794

Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- Oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung Des Geräts	PratiKa-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung Der Pole	3P+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	63 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	200-250 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	Leistungsschalterschutz
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	16...95 mm ²
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 42
Produktgewicht	9,1 kg
Höhe	640 mm
Breite	270 mm
Tiefe	215 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Bau

Montage

Normen	EN 60309-1 EN 60309-2
Schutzart (Ip)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Relative Luftfeuchtigkeit	50 % bei 40 °C
	70 % bei 30 °C
	90 % bei 20 °C

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	35 °C (86400 s)
--	-------------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
------------------	-----

Vpe 1 Menge	1
--------------------	---

Vpe 1 Höhe	29 cm
-------------------	-------

Vpe 1 Breite	27 cm
---------------------	-------

Vpe 1 Länge	67 cm
--------------------	-------

Vpe 1 Gewicht	9,1 kg
----------------------	--------

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
-----------------	-----------
