



Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	PratiKa-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	3P+E
Netzwerkanschluss	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	63 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	380...415 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzfunktionen	Leistungsschalterschutz
Stecksockelmaterial	Gehäuse : selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	16-95 mm ²
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 42
Produktgewicht	9.1 kg
Höhe	640 mm
Breite	270 mm
Tiefe	215 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Rot

Montage

Normen	EN 60309-1 EN 60309-2
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 62262

Feuerwiderstand	960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Feuchtigkeit	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s)

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------