

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wandsteckdose verrieg. m. LS-Schalter , 125A, 3p+E, 200-250V AC, IP65

82491

⚠ Eingestellt am: 29.09.2021

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3303430824916

Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- Oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung Des Geräts	PratiKa-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung Der Pole	3P+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	125 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	200-250 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	Leistungsschalterschutz
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	16...95 mm²
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 42
Produktgewicht	9,9 kg
Höhe	710 mm
Breite	270 mm
Tiefe	215 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Bau

Montage

Normen	EN 60309-1 EN 60309-2
Schutzart (Ip)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Relative Luftfeuchtigkeit	50 % bei 40 °C
	70 % bei 30 °C
	90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	35 °C (86400 s)

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	29 cm
Vpe 1 Breite	27 cm
Vpe 1 Länge	70 cm
Vpe 1 Gewicht	9,9 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------