

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Wandsteckdose verrieg. m. LS-Schalter , 125A, 3p+E, 480-500V AC, IP65

82497

⚠ Eingestellt am: 29.09.2021

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3303430824978

## Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- Oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung Des Geräts	PratiKa-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung Der Pole	3P+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

## Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	125 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	480-500 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	Leistungsschalterschutz
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	16...95 mm <sup>2</sup>
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 42
Produktgewicht	9,9 kg
Höhe	710 mm
Breite	270 mm
Tiefe	215 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Schwarz

## Montage

Normen	EN 60309-2 EN 60309-1
Schutzart (Ip)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

---

<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	50 % bei 40 °C
	70 % bei 30 °C
	90 % bei 20 °C

---

<b>Umgebungstemperatur Bei Betrieb</b>	35 °C ( 86400 s )
--	-------------------

---

## Verpackungseinheiten

---

<b>Vpe 1 Art</b>	PCE
------------------	-----

---

<b>Vpe 1 Menge</b>	1
--------------------	---

---

<b>Vpe 1 Höhe</b>	29 cm
-------------------	-------

---

<b>Vpe 1 Breite</b>	27 cm
---------------------	-------

---

<b>Vpe 1 Länge</b>	70 cm
--------------------	-------

---

<b>Vpe 1 Gewicht</b>	9,9 kg
----------------------	--------

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

---