

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Anbausteckdose, 16A, 2p, 20-25 V AC, IP44

82911

⚠ Eingestellt am: 15.12.2021

⚠ Der Service wird eingestellt am: 05.07.2022

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3303430829119

Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- Oder Komponententyp	Buchse
Kurzbezeichnung Des Geräts	PratiKa-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Kleinspannung
Beschreibung Der Pole	2P
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Schalttafelmontage
Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Gerade
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	40-50 V 20-25 V
Netzwerkfrequenz	401/500 Hz
2. Nutposition Im Uhrzeigers.	11 h
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material Der Kontakte	Stifte: Edelstahl Hülsen: vernickeltes Messing Federn: Edelstahl
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben, vollständig gelöst
Kabel-Querschnitt	1...2,5 mm ²
Produktgewicht	0,128 kg
Basisabmessungen	65 x 65 mm
Höhe	65 mm
Breite	65 mm
Tiefe	65 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Grün

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Normen	EN 60309-1 EN 60309-2
Schutzart (Ip)	IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	35 °C (86400 s)

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
-----------------	-----------