

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter iOF+SD, 24V DC mit Ti24- Schnittstelle

A9A26897

⚠ Eingestellt am: 31.12.2023

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480461613

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Hilfsschalter OF und Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung Des Geräts	iOF+SD 24
Geräteanwendung	Für die Smartlink-Schnittstelle
Zusammensetzung Der Signalkontakte	1 S + 1 Ö
[In] Bemessungsstrom	DC-12 2...100 mA bei 24 V, DC +/-20 %
9-Mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V entspricht IEC 60664-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV entspricht IEC 60664-1
Lokale Signalisierung	Mechanische Anzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	Unten: ja
Höhe	88 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	25 g
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	20000 Zyklen entspricht IEC 60947-5-4
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemme Ti24 (oben) 2 Kabel(n) 0,5...1,5 mm² - flexibel Federzugklemme Ti24 (oben) 2 Kabel(n) 0,5...1,5 mm² - fest
Drahtabsolierungslänge	10 mm

Montage

Normen	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Gütesiegel	CE
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 60664-1
Überspannungskategorie	III

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % bei 40 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,2 cm
Vpe 1 Breite	8,0 cm
Vpe 1 Länge	9,2 cm
Vpe 1 Gewicht	39,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	8,3 cm
Vpe 2 Breite	9,8 cm
Vpe 2 Länge	27,0 cm
Vpe 2 Gewicht	550,0 g
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	120
Vpe 3 Höhe	30,0 cm
Vpe 3 Breite	30,0 cm
Vpe 3 Länge	40,0 cm
Vpe 3 Gewicht	5,987 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen