



Hilfskontakt, Fernmeldeschalter, Acti9, iOF/SD+OF, 100mA bis 6A, 24VAC bis 415VAC, 24VDC bis 130VDC, Anschluss oben und unten

A9A26909

EAN Code: 3606486115152

Hauptmerkmale

|                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich                     | Acti9                                                                                                                                                                                |
| Produkt- Oder Komponententyp       | Hilfsschalter (2 x OF) oder Fehlerkontakt                                                                                                                                            |
| Kurzbezeichnung Des Geräts         | iOF/SD+OF                                                                                                                                                                            |
| Zusammensetzung Der Signalkontakte | 2 Wechslerkontakte                                                                                                                                                                   |
| [In] Bemessungsstrom               | 0,1...6 A bei 24 - 240 V, AC 50/60 Hz<br>0,1...3 A bei 415 V, AC 50/60 Hz<br>0,1...6 A bei 24 V, DC<br>0,1...2 A bei 48 V, DC<br>0,1...1,5 A bei 60 V, DC<br>0,1...1 A bei 130 V, DC |
| 9-Mm-Raster                        | 1                                                                                                                                                                                    |

Zusatzmerkmale

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung                   | 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit            | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lokale Signalisierung                                | Mechanische Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montagemodus                                         | Aufsteckbar                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montageort                                           | Linke Seite des Leistungsschalters                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montagehalterung                                     | DIN-Schiene                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken | NEIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Höhe                                                 | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Breite                                               | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiefe                                                | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktgewicht                                       | 43 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbe                                                | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anschlüsse - Klemmen                                 | Schraubklemmenleiste (oben und unten) 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm² - flexibel<br>Schraubklemmenleiste (oben und unten) 1 Kabel(n) 1...4 mm² - fest<br>Schraubklemmenleiste (oben und unten) 2 Kabel(n) 2,5 mm² - fest<br>Schraubklemmenleiste (oben und unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse |
| Drahtabisolierungslänge                              | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [M] Anzugsdrehmoment                                 | 1 Nm oben und unten                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Produktzertifizierungen          | CE<br>UKCA                       |
| Gütesiegel                       | EAC<br>CCC<br>CMIM               |
| Schutzart (Ip)                   | IP20                             |
| Verschmutzungsgrad               | 3                                |
| Tropentauglichkeit               | 2                                |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 95 % bei 55 °C                   |
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb  | -35...70 °C                      |
| Umgebungstemperatur Bei Lagerung | -40...85 °C                      |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| Vpe 1 Art     | PCE      |
| Vpe 1 Menge   | 1        |
| Vpe 1 Höhe    | 7,8 cm   |
| Vpe 1 Breite  | 2 cm     |
| Vpe 1 Länge   | 9,2 cm   |
| Vpe 1 Gewicht | 41 g     |
| Vpe 2 Art     | BB1      |
| Vpe 2 Menge   | 12       |
| Vpe 2 Höhe    | 8,5 cm   |
| Vpe 2 Breite  | 10 cm    |
| Vpe 2 Länge   | 27 cm    |
| Vpe 2 Gewicht | 576 g    |
| Vpe 3 Art     | S03      |
| Vpe 3 Menge   | 120      |
| Vpe 3 Höhe    | 30 cm    |
| Vpe 3 Breite  | 30 cm    |
| Vpe 3 Länge   | 40 cm    |
| Vpe 3 Gewicht | 6,201 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen   [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                       |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                  |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                             |