

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Fernmeldeschalter, Acti9, iSD, 1 Wechsler, 2mA bis 100mA, 24VAC bis 250VAC, 24VDC bis 220VDC, Anschluss unten

A9A26917

EAN Code: 3606482129146

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung Des Geräts	iSD
Zusammensetzung Der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	2...100 mA bei 24 - 240 V, AC 50/60 Hz 2...100 mA bei 24 V, DC 2...100 mA bei 48 V, DC 2...100 mA bei 60 V, DC 2...100 mA bei 130 V, DC 2...100 mA bei 220 V, DC
9-Mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Betriebsmodus	Verkettung bis zu 100 Geräte
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Lokale Signalisierung	Mechanische Anzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montageort	Linke Seite des Leistungsschalters
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	86 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73 mm
Produktgewicht	32 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 1...4 mm ² - fest Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm ² - flexibel Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 2,5 mm ² - fest Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	10 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Produktzertifizierungen	CE UKCA
Gütesiegel	EAC CCC
Schutzart (Ip)	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,200 cm
Vpe 1 Breite	8,000 cm
Vpe 1 Länge	9,300 cm
Vpe 1 Gewicht	40,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	8,500 cm
Vpe 2 Breite	10,000 cm
Vpe 2 Länge	27,000 cm
Vpe 2 Gewicht	574,000 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	120
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	30,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	6,350 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich