



Hilfsschalter iACTs für Schütz iCT, 1W

A9C15915

EAN Code: 3606480096280

Hauptmerkmale

Baureihe	ICT
Baureihe	Acti9
Kurzbezeichnung Des Geräts	iACTs
Produkt- Oder Komponententyp	Ferngesteuerte Hilfsanzeige
Zusammensetzung Der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt

Zusatzmerkmale

Signalkreissspannung	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
Steuerkreissspannung	24 - 240 V AC 50/60 Hz 24 - 130 V DC
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 iCT
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	440 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Montagemodus	Befestigt, auf der rechten Seite des CT
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-Mm-Raster	1
Höhe	81 mm
Breite	9 mm
Tiefe	68 mm
Farbe	Weiß
Hilfsanschlussklemme	Tunnelklemmen2 Kabel(n) flexibel 2,5 mm² Tunnelklemmen2 Kabel(n) fest 1,5 mm² Tunnelklemmen1 Kabel(n) fest 1,5...2,5 mm² Tunnelklemmen1 Kabel(n) flexibel 1,5...2,5 mm²
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Produktkompatibilität	ICT
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe
Kompatibilitätscode	IACTs

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	EN 60947-5
Schutzart (Ip)	IP20
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,000 cm
Vpe 1 Breite	7,500 cm
Vpe 1 Länge	8,500 cm
Vpe 1 Gewicht	42,500 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	8,000 cm
Vpe 2 Breite	9,500 cm
Vpe 2 Länge	23,000 cm
Vpe 2 Gewicht	476,000 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	120
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	30,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	6,119 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja
✓	Halogenfreies Produkt

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Weeee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.