

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Impulssteuergerät iACTc, 24-48V AC

A9C18309

EAN Code: 3606480097935

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Double control input auxiliary
Kurzbezeichnung Des Geräts	iACTc
Steuerkreissspannung	24 - 48 V AC 50/60 Hz Impuls 250 ms 24 - 48 V AC 50/60 Hz gewartet
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24-48 V AC bei 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Maximaler Ausgangsstrom	0,2 A Halten 2 A Einschaltstrom
Halteleistungsaufnahme In Va	3 VA
Montagemodus	Befestigt, links an CT
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-Mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Überspannungskategorie	III
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	440 V
Normen	IEC/EN 61095
Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel Steuerkreis: Tunnelklemmen 2 Kabel(n) 1,5 mm² fest Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel(n) 1,5...2,5 mm² fest Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel(n) 1,5...2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse Steuerkreis: gelbe Clips
Drahtabsolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti9 Acti9 iCT
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude
Kompatibilitätscode	IACTc

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-5...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,500 cm
Vpe 1 Breite	7,900 cm
Vpe 1 Länge	9,000 cm
Vpe 1 Gewicht	88,000 g
Vpe 2 Art	S01
Vpe 2 Menge	24
Vpe 2 Höhe	15,000 cm
Vpe 2 Breite	15,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	2,295 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei	
 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
 Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen	
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.