

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Fernschalter iTLs, 1P, 1S, 16A, Spule 24 VDC, 48 VAC 50/60Hz

A9C32211

EAN Code: 3606480092053

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Range Of Product | Acti9 |
| Produktname | Acti9 iTL |
| Produkt- Oder Komponententyp | Impulsrelais |
| Kurzbezeichnung Des Geräts | iTLs |
| Geräteanwendung | Fernanzeige |
| Poles | 1P |
| Zusammensetzung Des Polkontakts | 1 S |
| Aufbau Der Hilfskontakte | 1 Wechslerkontakt |
| [In] Bemessungsstrom | 16 A |
| Netzwerktyp | AC |
| [Uc] Steuerkreisspannung | 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|---|
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V AC 50/60 Hz |
| Steuerungstyp | Fernsteuerung und manuelle Steuerung Spulenabschaltung |
| Typ Des Steuersignals | Impuls |
| Taktfrequenz | 100 Schaltvorgänge/Tag 5 Schaltvorgänge/Minute |
| Impulsdauer | 50 ms - 1 s |
| Fernsteuerbetätigungsart | Leuchtdrucktaster 3 mA |
| Lokale Signalisierung | ON/OFF-Anzeige |
| Signalkreissspannung | AC: 24 - 240 V DC: 24 - 240 V |
| Signalausgangsstrom | 0,01 - 6 A |
| Montagemodus | Fixiert |
| Montagehalterung | DIN-Schiene |
| 9-Mm-Raster | 2 |
| Höhe | 84 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 60 mm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

| | |
|----------------------------------|--|
| Elektrische Lebensdauer | AC-21: 200000 Zyklen AC-22: 100000 Zyklen |
| Anschlüsse - Klemmen | Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5...4 mm ² fest Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5...4 mm ² fest mit Kabelende Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1...4 mm ² flexibel Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1...4 mm ² flexibel mit Aderendhülse Stromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...4 mm ² fest Stromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...4 mm ² fest mit Kabelende Stromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...4 mm ² flexibel Stromkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...4 mm ² flexibel mit Aderendhülse |
| Drahtabsolierungslänge | 11 mm |
| [M] Anzugsdrehmoment | 1 Nm |
| Kompatible Produktfamilie | Acti 9 iATEt Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c |

Montage

| | |
|---|---|
| Normen | EN 669-2-2 EN 669-1 |
| Produktzertifizierungen | GOST CCC |
| Gütesiegel | KEMA NF CEBEC IMQ VDE |
| Geräuschpegel | 60 dB |
| Schutzart (Ip) | IP20 entspricht IEC 60529 (bei Öffnung) IP40 entspricht IEC 60529 (im Schrank) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Tropentauglichkeit | 2 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % bei 55 °C |
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb | -20...50 °C |
| Umgebungstemperatur Bei Lagerung | -40...70 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|----------------------|-----------|
| Vpe 1 Art | PCE |
| Vpe 1 Menge | 1 |
| Vpe 1 Höhe | 7,500 cm |
| Vpe 1 Breite | 2,000 cm |
| Vpe 1 Länge | 8,500 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 112,000 g |
| Vpe 2 Art | BB1 |
| Vpe 2 Menge | 12 |
| Vpe 2 Höhe | 8,600 cm |
| Vpe 2 Breite | 9,400 cm |
| Vpe 2 Länge | 22,400 cm |

| | |
|---------------|-----------|
| Vpe 2 Gewicht | 1,399 kg |
| Vpe 3 Art | S03 |
| Vpe 3 Menge | 144 |
| Vpe 3 Höhe | 30,000 cm |
| Vpe 3 Breite | 30,000 cm |
| Vpe 3 Länge | 40,000 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 17,466 kg |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓ Quecksilberfrei

✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓ Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich