

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Erweiterung ETL iTL 32, 1P -1S,
32A, Spule 110VDC, 230-240VAC
50/60Hz

A9C32836

EAN Code: 3606480092039

Hauptmerkmale

Range Of Product	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Erweiterungsmodul für Impulsrelais
Kurzbezeichnung Des Geräts	iETL iTL 32
Geräteanwendung	Fernsteuerung
Beschreibung Der Pole	1P
Zusammensetzung Des Polkontakts	1 S
[In] Bemessungsstrom	32 A
Netzwerktyp	AC

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC 50/60 Hz
Steuerungstyp	Kippschalter Fernsteuerung
Typ Des Steuersignals	Impuls
Taktfrequenz	5 Schaltvorgänge/Minute
Impulsdauer	50 ms
Fernsteuerbetätigungsart	Leuchtdrucktaster 3 mA
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
[Uc] Steuerkreisspannung	230 - 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Einschaltstromversorgung	19 VA
Montagemodus	Befestigt, rechts an TL
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-Mm-Raster	2
Höhe	60 mm
Breite	18 mm
Tiefe	84 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-21: 50000 Zyklen AC-22: 20000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen - <= 10 mm²

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 iTL iTL
Produktkompatibilität	ITL 32A

Montage

Normen	EN 669-1 EN 669-2-2
Geräuschpegel	60 dB
Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,2 cm
Vpe 1 Breite	8,4 cm
Vpe 1 Länge	9,4 cm
Vpe 1 Gewicht	120 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	8
Vpe 2 Höhe	9 cm
Vpe 2 Breite	10 cm
Vpe 2 Länge	26,5 cm
Vpe 2 Gewicht	1,021 kg
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	72
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	9,683 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Produkt Mit Halogenfreien
Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich