

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Reflex iC60N Ti24 10A 3P C, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter

A9C62310

EAN Code: 3606480455636

Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Verteilung Steuerung
Baureihe	Acti9
Produktname	Reflex iC60
Kurzbezeichnung Des Geräts	Reflex iC60N
Produkt- Oder Komponententyp	Eingebauter Steuerungsleistungsschalter
Beschreibung Der Pole	3P
Anzahl Der Geschützten Pole	3
Netzwerktyp	AC
Auslöser-Technologie	Thermomagnetisch
Kurvenscheibe	C

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	10 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Ausschaltvermögen	N
Ausschaltvermögen	20 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uij] Bemessungs- Isolationsspannung	500 V AC
Kontaktstellungsanzeige	Ja
Steuerungstyp	Fernsteuerung durch kontinuierlichen Befehl Kippschalter ON/OFF button Fernsteuerung durch Impuls
Typ Des Steuersignals	Beibehaltung einer sehr niedrigen Spannung Impuls Gewartet
Lokale Signalisierung	Red LED: fault Flashing LED: device tripped Flashing LED: device ready Green LED: device ON Flashing LED: device overheat
[Uc] Steuerkreisspannung	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC bei 50/60 Hz

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-Mm-Raster	11
Höhe	84 mm
Breite	99 mm
Tiefe	77 mm
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	50000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-1: 50000 Zyklen AC 50 Hz
Vorrichtungen Für Vorhängeschlösser	Verriegelbar
Beschreibung Der Verriegelungsoptionen	Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Erdschlussschutz	Separater Block
Produktkompatibilität	With PLC

Montage

Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % bei 40 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	9,0 cm
Vpe 1 Breite	11,3 cm
Vpe 1 Länge	16,7 cm
Vpe 1 Gewicht	686,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	14
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	10,055 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen