

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Fernantrieb RCA für iC60 3P/4P, 230V AC, seitlich anbaubar

A9C70114

EAN Code: 3606480097959

### Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Fernauslöser
Kurzbezeichnung Des Geräts	RCA iC60
Zusammensetzung Der Signalkontakte	1 OF spannungslose Kontakte
Signalkreissspannung	Spannungsloser Kontakt 24 - 230 V 0,01 - 1 A AC

### Zusatzmerkmale

Kontrolltyp	Fernsteuerung Impulsbetrieb und Dauerbetrieb 230 V AC 50/60 Hz
Eingangsstrom	5 mA Impuls 5 mA gewartet
Impulsdauer	>= 200 ms Steuerkreis
Reaktionszeit	< 500 ms
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme In W	1 W
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	400 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Einstellwert	Modus A: Wiedereinschaltung nach Auslösung autorisiert Modus B: Wiedereinschaltung nach Auslösung gesperrt Autom.: Fernsteuerung autorisiert Aus: Fernsteuerung gesperrt
Lokale Signalisierung	Blitzlicht grün LED: betriebsbereit Blitzlicht orange LED: nicht betriebsbereit
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	NEIN
9-Mm-Raster	7
Höhe	93 mm
Breite	63 mm
Tiefe	75,5 mm
Produktgewicht	430 g
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer	10000 Zyklen

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

<b>Vorrichtungen Für Vorhängeschlösser</b>	Verriegelbar
<b>Drahtabisolierungslänge</b>	Stromversorgung: 10 mm für unten Verbindung Eingang: 10 mm für unten Verbindung Ausgänge: 8 mm für oben Verbindung
<b>[M] Anzugsdrehmoment</b>	Hilfsausgang: 0,7 Nm Hilfsspannungsversorgung: 1 Nm Hilfseingang: 1 Nm
<b>Kompatible Produktfamilie</b>	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 iMDU Spannungsadapter
<b>Produktkompatibilität</b>	3P oder 4P iC60 3P oder 4P iC65 iMDU

## Montage

<b>Schutzart (Ip)</b>	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3 entspricht IEC 60947
<b>Überspannungskategorie</b>	II
<b>Tropentauglichkeit</b>	2
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	93 % bei 40 °C
<b>Umgebungstemperatur Bei Lagerung</b>	-40...70 °C
<b>Umgebungstemperatur Bei Betrieb</b>	-25...60 °C

## Verpackungseinheiten

<b>Vpe 1 Art</b>	PCE
<b>Vpe 1 Menge</b>	1
<b>Vpe 1 Höhe</b>	9,000 cm
<b>Vpe 1 Breite</b>	11,000 cm
<b>Vpe 1 Länge</b>	16,500 cm
<b>Vpe 1 Gewicht</b>	481,000 g
<b>Vpe 2 Art</b>	S03
<b>Vpe 2 Menge</b>	14
<b>Vpe 2 Höhe</b>	30,000 cm
<b>Vpe 2 Breite</b>	30,000 cm
<b>Vpe 2 Länge</b>	40,000 cm
<b>Vpe 2 Gewicht</b>	7,154 kg

## Vertragliche Gewährleistung

<b>Gewährleistung</b>	18 months
-----------------------	-----------

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)