

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Gruppenschalter iSSW, 1 Wechsler, 20A, 250V AC, 3 Positionen

A9E18073

EAN Code: 3606480088506

Hauptmerkmale

Range Of Product	Acti9
Produktname	Acti 9 iSSW
Produkt- Oder Komponententyp	Wechselschalter
Kurzbezeichnung Des Geräts	iSSW
Geräteanwendung	Elektrische Stromkreissteuerung
Beschreibung Der Pole	1P
Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	1 Wechslerkontakt
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC 50/60 Hz
Normen	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	20 A
Betätigungsart	Kippschalter 3 Positionen
Beschriftung	1 - 0 - 2
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-Mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-22: 30000 Zyklen cos Phi = 0,8
Anschlüsse - Klemmen	Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5...2,5 mm² flexibel Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5...2,5 mm² fest ohne Kabelende
Drahtabsolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Schutzart (Ip)	IP20 conforming to IEC 60529
Tropentauglichkeit	2
Verschmutzungsgrad	3

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,6 cm
Vpe 1 Breite	1,8 cm
Vpe 1 Länge	8,2 cm
Vpe 1 Gewicht	45 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	7,8 cm
Vpe 2 Breite	9,8 cm
Vpe 2 Länge	23,3 cm
Vpe 2 Gewicht	592 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	108
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	5,816 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.