

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Ersatzschutzmodul C-Nullleiter-350 für Überspannungsschutz iQuick PRD

A9L16313

EAN Code: 3606480387166

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Kartusche
Kurzbezeichnung Des Geräts	C neutral-350
Typ Des Überspannungsableiters	Elektrisches Verteilungsnetzwerk

Zusatzmerkmale

Typ Der Überspannungsableiter-Klasse	Typ 2
Technologie Des Überspannungsableiters	GDT (Gasableiter)
Produktbestimmung	Überspannungsschutzgerät iQuick PRD40r Überspannungsschutzgerät iQuick PRD20r Überspannungsschutzgerät iQuick PRD8r
Erdungssystem	TT TN
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50 Hz
[In] Nennableitstoßstrom	20 kA
[Imax] Max. Ableitstoßstrom	65 kA
[Uc] Höchste Dauerspannung	264 V
[Up] Schutzpegel	<1,5 kV Typ 2
Lokale Signalisierung	Kennbit (weiß/rot)
Montagemodus	Steckbar
Montagehalterung	In das SPD-Modul
9-Mm-Raster	1,3
Höhe	50 mm
Breite	12 mm
Tiefe	57 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Material	PBT (Polybutylenterephthalat)
[Ta] Antwortzeit	< 25 ns

Montage

Normen	EN 61643-11 IEC 61643-1
Produktzertifizierungen	KEMA-KEUR NF

Schutzart (Ip) IP20 Vorderseite:

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,3 cm
Vpe 1 Breite	9,6 cm
Vpe 1 Länge	6,8 cm
Vpe 1 Gewicht	48 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	8,5 cm
Vpe 2 Breite	10,9 cm
Vpe 2 Länge	26,3 cm
Vpe 2 Gewicht	663 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	108
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	6,68 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen Und Kabeln

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich