

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sicherungsträger STI, 1P+N, bis 10A, für Sicherung 8,5x31,5mm

A9N15645

EAN Code: 3606480619526

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Acti9 STI
Produkt- Oder Komponententyp	Sicherungstrennschalter
Kurzbezeichnung Des Geräts	STI
Beschreibung Der Pole	1P + N

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	2 A 4 A 6 A 10 A
Sicherungskurve	AM GG
Sicherungsgröße	8,5 x 31,5 mm
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-Mm-Raster	2
Höhe	81 mm
Breite	18 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten1 Kabel(n) 0,75...10 mm² fest Schraubklemmenleisten1 Kabel(n) 0,5...6 mm² flexibel Schraubklemmenleisten2 Kabel(n) 0,75...4 mm² fest Schraubklemmenleisten2 Kabel(n) 0,5...6 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge	12 mm
[M] Anzugsdrehmoment	2 Nm

Montage

Normen	IEC EN 60947-3 IEC 60269-1/2
Schutzart (Ip)	IP20
Verschmutzungsgrad	3

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,8 cm
Vpe 1 Breite	8,4 cm
Vpe 1 Länge	1,8 cm
Vpe 1 Gewicht	76,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	8,6 cm
Vpe 2 Breite	9,2 cm
Vpe 2 Länge	22,2 cm
Vpe 2 Gewicht	922,0 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	144
Vpe 3 Höhe	30,0 cm
Vpe 3 Breite	30,0 cm
Vpe 3 Länge	40,0 cm
Vpe 3 Gewicht	11,6 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Halogenfreies Produkt

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich