

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sicherungsträger STI, 2-polig, bis 25A, für Sicherung 10,3x38mm

A9N15651

EAN Code: 3606480619557

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Acti9 STI
Produkt- Oder Komponententyp	Sicherungstrennschalter
Kurzbezeichnung Des Geräts	STI
Beschreibung Der Pole	2P

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Sicherungskurve	AM GG
Sicherungsgröße	10,3 x 38 mm
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	500 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-Mm-Raster	4
Höhe	81 mm
Breite	36 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten1 Kabel(n) 0,75...10 mm² fest Schraubklemmenleisten1 Kabel(n) 0,5...6 mm² flexibel Schraubklemmenleisten2 Kabel(n) 0,75...4 mm² fest Schraubklemmenleisten2 Kabel(n) 0,5...6 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge	12 mm
[M] Anzugsdrehmoment	2 Nm

Montage

Normen	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
Schutzart (Ip)	IP20

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,500 cm
Vpe 1 Breite	3,500 cm
Vpe 1 Länge	8,500 cm
Vpe 1 Gewicht	109,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	6
Vpe 2 Höhe	2,750 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	20,000 cm
Vpe 2 Gewicht	705,000 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	72
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	30,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	8,944 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Halogenfreies Produkt

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich